

# AwoPlus -kaasupullot



AwoPlus-kaasupullot tarjoavat tehokkuutta työskentelyyn integroiduilla paineensäätimillään. Integroidut paineensäätimet mahdollistavat kaasuvirtauksen ja ulostulopaineen jatkuvan hallinnan. Ne vähentävät kaasuhukkaa ja ulkoisten epäpuhtauksien riskiä.

AwoPlus-pulloissa on saatavilla happi, asetyleeni, formier 10, argon ja SK-18 (18% hiilidioksidi + argon). AwoPlus-pullot on helppo tunnistaa niiden suojakuvuista. Argonilla ja sen seoskaasuilla suojakupu on vihreä ja muilla kaasuilla musta.

## ASIAKASHYÖDYT

- Pullonvaihto ilman kaasuhukkaa
- Ei erillistä paineensäätimen kiinnittelyä
- Kaasuvirtaa ja ulostulopainetta pystytään säätämään sujuvasti
- Isot suojakuvut suojaavat venttiiliä ja paineensäädintä siirtelyn ja kuljetuksen aikana
- EN ISO 22435 yhteensopiva

## AWOPLUS-TUOTTEET

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| • AwoPlus SK-18, 20 L             | <b>T206767</b> |
| • AwoPlus SK-18, 50 L             | <b>T206968</b> |
| • AwoPlus Happi, 20 L             | <b>T206769</b> |
| • AwoPlus Asetyleeni, 20 L/3,5 kg | <b>T206772</b> |
| • AwoPlus Formier 10%, 20 L       | <b>T206789</b> |
| • AwoPlus Formier 10%, 50 L       | <b>T206792</b> |
| • AwoPlus Argon, 20 L             | <b>T206794</b> |
| • AwoPlus Argon, 50 L             | <b>T206840</b> |




# AwoPlus -kaasupullot



## KÄYTTÖOHJE

Kytke kaasuletku naaraspikaliittimiseen pullossa olevaan urospikaliittimeen.  
Avaa pulloventtiili ja säädä virtaussäätimestä haluttu kaasuvirtaus tai paine.  
Kun lopetat kaasun käytön sulje pulloventtiili.

Mikäli kaasuletku irrotetaan käytön jälkeen urospikaliittimestä: säädä virtaussäätimestä kaasuvirtaus noltaan ja sulje pulloventtiili, jolloin kaasupullon paine jää näkyviin.  
Ehän irroita pullossa olevaa urospikaliitintä.



# AwoPlus -kaasupullot



T207273 & T207274



T207283



T207284



T207275 & T207276

## PIKALIITINRUNKO, NAARAS

### TUOTE

Pikaliitinrunko GCE, naaras, Formier, 4 mm letkukara

Pikaliitinrunko GCE, naaras, Ar/Mix, 4 mm letkukara

Pikaliitinrunko GCE, naaras, Formier, 6-10 mm letkukara

Pikaliitinrunko GCE, naaras, Ar/Mix, 6-10 mm letkukara

Pikaliitinrunko GCE, naaras, AC, G3/8" LH

Pikaliitinrunko GCE, naaras, OX, G3/8" RH

### NIMIKE

T207273

T207274

T207283

T207284

T207275

T207276

### KAASU

palavat kaasut

inertit kaasut

palavat kaasut

inertit kaasut

asetyleeni

happi

### LIITOS

letku

letku

letku

letku

takaisku

takaisku

### LIITÄNTÄ

4 mm

4 mm

6-10 mm

6-10 mm

G3/8" LH

G3/8" RH



T202526



T202525



T201941



T201942

## TAKAISKU

### TUOTE

Takaisku, Elga SAFE-X 1000 Ox 3005-1000

Takaisku, Elga SAFE-X 1000 Ac 3005-0000

Takaisku, Elga SAFE-X 2000 Ox 3004-1000

Takaisku, Elga SAFE-X 2000 Ac 3004-0000

### NIMIKE

T202526

T202525

T201941

T201942

### KAASU

happi

asetyleeni

happi

asetyleeni